

TL70BGYRAT
LED信号灯 – 模块化信号塔灯
预装

技术数据

型号	TL70BGYRAT
货号	3092372
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	蓝 绿 黄 红
Aperture angle degree	360 °
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	蓝, 可通过DIP开关设置, 32 lm
颜色2特征	绿, 可通过DIP开关设置, 92 lm
颜色3特征	黄, 可通过DIP开关设置, 22 lm
颜色4特征	红, 可通过DIP开关设置, 40 lm
声信号	可使用扳手调节, 92 dB
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	420 mA
蜂鸣器最大电流消耗	30 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 180 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL70
尺寸	Ø 70 x 318.3 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接线端子块
线圈数量	8
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP65
测试/认证	
认证	CE, UL 认证



特点

- 黑色塑料外壳
- EMI 和 RFI 防护
- 防护等级 IP65
- 端子
- 颜色：蓝(COL 1)/绿(COL 2)/黄(COL 3)/红(COL 4)
- 可切换常亮和闪烁功能
- 工作电压:12...30 VDC
- 输入：PNP/NPN
- 通过DIP开关调节

功能原理

坚固耐用的多功能塔灯，种类丰富，易于安装。每座塔最多可由5个色彩段组成，还可选配蜂鸣器。所有色彩段可通过DIP开关配置。共有5种颜色，蓝色（B）、绿色（G）、红色（R）、黄色（Y）和白色（W），可任意组合使用。各段的配置可以随后进行修改，还可添加更多的段。通过基本模块可选择各个端口。也可提供预组装型号。



