


K90TLWBGYRPQ

LED显示 - 警示灯




技术数据

型号	K90TLWBGYRPQ
货号	3092836
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	白 蓝 绿 黄 红
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	白, 永久开启, 200 lm
颜色2特征	蓝, 55 lm
颜色3特征	绿, 150 lm
颜色4特征	黄, 35 lm
颜色5特征	红, 65 lm
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	475 mA
Input power	5.7 W
输入类型	PNP
典型响应时间	< 150 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K90L
尺寸	Ø 90 x 87 x 87 mm
外壳材料	塑料, PC

特点

- 全方位 LED 显示
- 防护等级IP67
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- M12 x 1 接插件, 8针
- 颜色: 白(COL 1)、蓝(COL 2)、绿(COL 3)、黄(COL 4)、红(COL 5)
- 当多路输入处于活动状态时, 交替显示颜色
- 工作电压:12...30 VDC
- 单独控制
- 输入: PNP

接线图



功能原理




凭借其坚固的设计, LED 显示屏适用于防护等级为 IP67 的工业用途。LED 灯在输入信号期间亮起。

任何时间, 只有一种颜色的灯会点亮。同时控制几种颜色可提供颜色的周期性变化。



技术数据

Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	8
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723	SMB30FA	3074005
<p>不锈钢方型安装支架, 适用30mm圆柱传感器</p> 		<p>Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401</p> 	
SMB30SC	3052521		
<p>安装支架, PBT黑色, 用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器</p> 			

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TEL	6625130	<p>连接线缆, M12母头, 直式, 8针, 线缆长度: 2 m, 护套材质: PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详见www.turck.com</p>
	WKC8T-2/TEL	6625133	<p>连接线缆, M12母头接插件, 弯角, 8针, 线缆长度: 2 m, 护套材质: PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详见www.turck.com</p>