

TL70AQ
LED信号灯 – 模块化信号塔灯
预装

Keine Maßzeichnung
vorhanden!

No drawing available!

技术数据


型号	TL70AQ
货号	3093394
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
Aperture angle degree	360 °
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
声信号	可使用扳手调节, 92 dB
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	420 mA
蜂鸣器最大电流消耗	30 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)22
典型响应时间	< 180 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL70
尺寸	Ø 70 x 119.5 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP65

特点

- 黑色塑料外壳
- EMI 和 RFI 防护
- 防护等级 IP65
- M12 × 1 公头连接器
- 工作电压:12...30 VDC
- 输入：PNP/NPN
- 通过DIP开关调节
- 蜂鸣器：密封，全向、可调特性，可通过选择器开关调整强度，最大92 dB

功能原理



坚固耐用的多功能塔灯，种类丰富，易于安装。每座塔最多可由5个色彩段组成，还可选配蜂鸣器。所有色彩段可通过DIP开关配置。共有5种颜色，蓝色（B）、绿色（G）、红色（R）、黄色（Y）和白色（W），可任意组合使用。各段的配置可以随后进行修改，还可添加更多的段。通过基本模块可选择各个端口。也可提供预组装型号。



技术数据

测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证