WLS28-2MQ
附件 – 动作开关



特点

- 在线式开关
- 4针M12外螺纹接插件
- 4针M12 直式内螺纹接插件
- 适合WLS28-2与WLS28-2双色型号
- IP50 防护等级的坚固金属外壳
- 高达30 VDC和4 A

接线图



技术数据

型号	WLS28-2MQ
货号	3094424
功能	线性光
可调光	否
工作电压U_B	12…30 VDC
额定直流工作电流I_e	≤ 4000 mA
级联	是
设计	方型
尺寸	79.5 x 28 x 35.9 mm
外壳材料	金属, 阳极化铝
电气连接	接插件, M12 × 1
线圈数量	4
工作温度	-20…+60 °C
防护等级	IP50

功能原理

高效节能的LED工作灯，非常适合工业应用。色温在5,000-7100K之间（冷白色）。不同的型号，光通量会在140 至 2600 之间改变。有些工作指示灯通过（10…30VDC）供电电压控制开关,有些可直接通过按钮控制.

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证

WLS28-2MQ | 04-03-2025 19-37 | 保留技术性修改

尺寸图	型号	货号	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证

WLS28-2MQ | 04-03-2025 19-37 | 保留技术性修改