

K50APT2GRYF2Q
Pick-to-Light – 替换传感器
电容式传感器





技术数据

型号	K50APT2GRYF2Q
货号	3096764
信号和显示数据	
目的	Pick-to-Light
功能	触摸按钮
发光模式	绿 红 黄
开关功能	瞬时
颜色1特征	绿, 永久开启, 29 lm
颜色2特征	红, 13 lm
颜色3特征	黄, 24 lm
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U ₀	12...30 VDC
额定直流工作电流I ₀	≤ 150 mA
每种灯色最大电流消耗	75 mA
输出性能	常开触点, PNP
输入类型	PNP
典型响应时间	< 50 ms
机械数据	
设计	半球, K50
尺寸	Ø 50 x 66 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC

特点

- 防护等级IP67/IP69K
- M12 × 1接插件, 8针
- 颜色: 绿 (COL 1), 红 (COL 2), 黄 (COL 3)
- PNP开关量输出, 常开触点
- 第二代电容式传感器
- 有效防止因喷溅、洗涤剂、油污和其它污染物造成的错误执行。

接线图



功能原理

K50指示灯适用于多种安装和元件贴装应用。整个球顶照明效果完美。双色指示灯取决于型号: 颜色1表示禁用状态, 颜色2表示启用状态。及时设备没有输入, 可以通过触摸传感器

技术数据

线圈数量	8
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	146 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, cULus认证

改变颜色。设备具有保持启用状态功能，即使不再接触。

附件

SMB30A	3032723	3052521
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器		安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器
SMB30FA	3074005	
Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401		

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TEL	6625130	连接线缆，M12母头接插件，直式8针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
	WKC8T-2/TEL	6625133	连接线缆，M12母头接插件，弯式8针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证