


# TL50RKQ LED显示 – 塔灯



## 技术数据

型号	TL50RKQ
货号	3801281
<b>信号和显示数据</b>	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	红
可调光	否
颜色1特征	红, 可编程, 13 lm
<b>电气数据</b>	
工作电压	18...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 45 mA
工作电压	21...27 VAC
交流额定工作电流	≤ 45 mA
每种灯色最大电流消耗	70 mA
通信协议	IO-Link
输入类型	通信协议
典型响应时间	< 10 ms
<b>IO-Link</b>	
IO-Link特性	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
处理数据宽度	16 bit
框架类型	Type_2_2
功能引脚4	IO-Link
Maximum cable length	20 m
包含在SIDI GSDML中	是

## 特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP67
- M12 x 1 插头
- 单色：红
- 可通过IO-Link设置参数

## 功能原理

单色多功能信号  
 坚固耐用的LED塔灯，便于安装  
 便于操作指导和监控系统状态的显示  
 5种颜色显示  
 紧凑型设计，无需控制器  
 未装备  
 接线图显示pnp管脚配置。

## 技术数据


机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50
尺寸	Ø 50 x 88.5 mm
外壳材料	塑料, ABS, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

## 附件

SMB30A

3032723


不锈钢方型安装支架, 适用30mm圆柱传感器



SMB30FA

3074005


Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC

3052521

安装支架, PBT黑色, 用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器



## 附件

尺寸图

型号

货号

RKC4.4T-2/TEL

6625013

线缆连接, 孔头 M12、直角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质: PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 [www.turck.com](http://www.turck.com)



## 尺寸图

## 型号

WKC4.4T-2/TEL

## 货号

6625025

连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针，  
线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；  
cULus 认证；其他线路长度应可订货，详  
情参看 [www.turck.com](http://www.turck.com)

