


TL50RAKQ

LED显示 – 单色多功能带声音报警



技术数据

型号	TL50RAKQ
货号	3801288
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	红
可调光	否
颜色1特征	红, 可编程, 13 lm
声信号	连续音, 92 dB
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 45 mA
工作电压	21...27 VAC
每种灯色最大电流消耗	70 mA
蜂鸣器最大电流消耗	50 mA
通信协议	IO-Link
输入类型	通信协议
典型响应时间	< 10 ms
IO-Link	
IO-Link特性	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
处理数据宽度	16 bit
框架类型	Type_2_2
功能引脚4	IO-Link
Maximum cable length	20 m
包含在SIDI GSDML中	是

特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP50
- M12 x 1针座接插件
- 单色：红
- 可通过IO-Link设置参数
- 蜂鸣器最大强度 92 dB

接线图



功能原理

单色多功能带声音报警
 坚固耐用的LED塔灯，便于安装
 便于操作指导和监控系统状态的显示
 5色显示
 紧凑型设计，无需控制器
 未装备
 接线图显示pnp管脚配置。

技术数据

机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50
尺寸	Ø 50 x 119.4 mm
外壳材料	塑料, ABS, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723	SMB30FA	3074005
不锈钢方型安装支架, 适用30mm圆柱传感器		Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521		
安装支架, PBT黑色, 用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器			

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接, 孔头 M12、直角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质: PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 www.turck.com

尺寸图

型号

货号

WKC4.4T-2/TEL

6625025

连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针，
 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；
 cULus 认证；其他线路长度应可订货，详
 情参看 www.turck.com

