


K30L2RGB7
LED信号灯 – 警示灯




技术数据

型号	K30L2RGB7
货号	3802139
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	RGB
可调光	可编程
颜色1特征	红, 永久开启, 3.2 lm
颜色2特征	绿, 4.6 lm
颜色3特征	蓝, 0.7 lm
颜色4特征	黄, 7.1 lm
颜色5特征	白, 6.9 lm
颜色6特征	深红, 4.5 lm
颜色7特征	5.3 lm
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U _B	10...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 25 mA
每种灯色最大电流消耗	60 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)22
典型响应时间	< 250 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K30L
尺寸	Ø 30 x 44.5 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑

特点

- LED灯全角度可见
- 单独控制
- 机械旋入式螺纹 M22x1.5
- 防护等级IP67
- 在标准设置中，根据逻辑表，最多可显示七种颜色 (COL 1、COL 2、COL 3、闪烁功能)
- 可使用ProEditor进行配置，最多可显示14种颜色、各种照明动画、可配置的I/O模块兼容性
- 2 m电缆
- 工作电压10...30 VDC

接线图



	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	×	×				×	×
COL2		×	×	×			×
COL3				×	×	×	×

技术数据

Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	626 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE

附件

SMB22A

3079414

Mounting bracket, stainless steel, for K30L series

