


K50L2RGB7A1Q
LED信号灯 – 带报警音的塔灯




技术数据

型号	K50L2RGB7A1Q
货号	3802148
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	RGB
可调光	否
颜色1特征	红, 永久开启, 6.3 lm
颜色2特征	绿, 21.4 lm
颜色3特征	蓝, 4.7 lm
颜色4特征	黄, 17.2 lm
颜色5特征	白, 21.3 lm
颜色6特征	深红, 8.5 lm
颜色7特征	25.1 lm
声信号	连续音, 75 dB
电气数据	
工作电压U _B	18...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	220 mA
蜂鸣器最大电流消耗	220 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 250 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K50L
尺寸	Ø 50 x 68 mm

特点

- LED灯全角度可见
- 连续信号：75dB
- 单独控制
- 机械旋入式螺纹 M30x1.5
- 防护等级IP50
- 在标准设置中，根据逻辑表，最多可显示七种颜色（COL 1、COL 2、COL 3、闪烁功能）
- 可使用ProEditor进行配置，最多可显示14种颜色、各种照明动画、可配置的I/O模块兼容性
- M12x 1，5芯针头接插件
- 工作电压18...30 VDC

接线图



功能原理

坚固耐用，指示灯IP50防护等级，适合工业环境。取决于连接方式，对于PNP输入信号将会有3种指示灯闪烁。



	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	×	×				×	×
COL2		×	×	×			×
COL3				×	×	×	×

技术数据

外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器		安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证