


# K50BLGRYP LED信号灯 – 塔灯




## 技术数据

型号	K50BLGRYP
货号	3802964
<b>信号和显示数据</b>	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 红 黄
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	红
颜色3特征	黄
特殊特性	耐冲洗
<b>电气数据</b>	
工作电压 $U_o$	12...30 VDC
额定直流工作电流 $I_o$	≤ 140 mA
每种灯色最大电流消耗	85 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
<b>机械数据</b>	
级联	否
设计	执行器, K50BL
尺寸	Ø 50 x 49 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 明确
电气连接	线缆, 2 m, PVC

## 特点

- LED灯全角度可见
- 侧面图
- 单独控制
- 旋入式螺纹 M30x1.5
- 防护等级IP67
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2) / 黄 (COL 3)
- 2 m电缆
- 工作电压12...30 VDC

## 接线图



## 功能原理

LED灯是IP67和IP69K的防护等级，适合户外和室内的应用。取决于连接方式，对于PNP输入信号将会有2种指示灯闪烁。

## 技术数据


线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
认证	CE, cULus认证

## 附件

SMB30A

3032723

不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器



SMB30SC

3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器

