



SG-TL70B-G  
LED信号灯 – 模块化信号塔灯  
色彩段



技术数据


|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 型号                  | SG-TL70B-G   |
| 货号                  | 3814492      |
| 信号和显示数据             |              |
| 目的                  | LED 指示灯      |
| 功能                  | 塔灯           |
| 发光模式                | 绿            |
| 波长                  | 525 nm       |
| Luminous flux lumen | 92 lm        |
| LED使用寿命(L70)        | 50000 h      |
| 可调光                 | 否            |
| 电气数据                |              |
| 工作电压U <sub>0</sub>  | 12...30 VDC  |
| 典型响应时间              | < 180 ms     |
| 机械数据                |              |
| 级联                  | 否            |
| 设计                  | 光滑圆柱, TL70   |
| 尺寸                  | Ø 70 x 50 mm |
| 外壳材料                | 塑料, PC       |
| Window material     | 塑料, 直反式      |
| 工作温度                | -40...+50 °C |
| 防护等级                | IP65         |
| 测试/认证               |              |
| 认证                  | CE, UL 认证    |

特点

- 黑色塑料外壳
- 防护等级IP65 ( 已安装 )
- 单色：绿
- 常亮和闪烁功能之间可互相切换
- 工作电压:12...30 VDC
- 输入：PNP/NPN

功能原理

坚固耐用的多功能塔灯，种类丰富，易于安装。每座塔可由 5 个色彩段组成，还可选配蜂鸣器。所有色彩段可通过DIP开关配置。共有5种颜色，蓝色（B）、绿色（G）、红色（R）、黄色（Y）和白色（W），可任意组合使用。各段的配置可以随后进行修改，还可添加更多的段。通过基本模块可选择各个端口。



附件

| 尺寸图                                                                               | 型号        | 货号      |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|
|  | B-TL70-5  | 3092223 | TL70 底板，黑色，电缆，5针，2m，可连接 4 个部分       |
|  | B-TL70-8  | 3092224 | TL70 底板，黑色，电缆，8针，2m，可连接 6 个部分       |
|  | B-TL70-Q5 | 3092226 | TL70 底板，黑色，插接件，5针，M12 x 1，可连接 4 个部分 |
|  | B-TL70-Q8 | 3092227 | TL70 底板，黑色，插接件，8针，M12 x 1，可连接 6 个部分 |