


TL70B-GYRAQ

LED信号灯 – 模块化信号塔灯


预装



特点

- 黑色塑料外壳
- EMI 和 RFI 防护
- 防护等级 IP65
- M12 × 1 公头连接器
- 单色：白
- 常亮和闪烁功能之间可互相切换
- 工作电压:12...30 VDC
- 输入：PNP/NPN
- 通过DIP开关调节
- 蜂鸣器：密封，全向，可通过选择器开关调整音量，最大92 dB

接线图



功能原理

坚固耐用的多功能塔灯，种类丰富，易于安装。每座塔最多可由5个色彩段组成，还可选配蜂鸣器。所有色彩段可通过DIP开关配置。共有5种颜色，蓝色（B）、绿色（G）、红色（R）、黄色（Y）和白色（W），可任意组合使用。各段的配置可以随后进行修改，还可添加更多的段。通过基本模块可选择各个端口。也可提供预组装型号。

技术数据

型号	TL70B-GYRAQ
货号	3814502
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	绿 黄 红
Aperture angle degree	360 °
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
典型响应时间	< 180 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL70
尺寸	Ø 70 mm
外壳材料	塑料, PC
电气连接	接插件, M12 × 1
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP65
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

