


SD50P300WD15QP

LED-Anzeige – Matrix-LED Anzeige

技术数据

型号	SD50P300WD15QP
货号	3817046
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	LED-Matrix Anzeige
发光模式	白
可调光	否
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
通信协议	BannerBus (Pro Editor兼容)
输入类型	PNP
机械数据	
级联	否
设计	方型
尺寸	325 x 50 x 28 mm
外壳材料	聚碳酸酯/ABS, 黑
Window material	聚碳酸酯, 明确
电气连接	接插件电缆, M12, 0.15 m, PVC
线圈数量	5
工作温度	-20...+50 °C
储藏温度	-40...+70 °C
防护等级	IP65
测试/认证	
防冲击性	15 g (11 ms)
认证	CE、UKCA、cULus、ULMX-NOM



特点

- 可通过IO-Link设置参数
- 可通过IO-Link设置参数

功能原理

柔性WLF12 Pro LED线性光源设计用于轻松集成到各种工业应用和环境中。可将坚固而柔韧的IP69K外壳切割至所需的长度，允许用户将光源调整至最佳形状。

可使用集成的高强度胶带轻松安装该光源，因此可以创造性地用于AGV、机器或装配站。可设定的RGB LED提供久经考验的耐用性以及多种颜色和动画，可满足定制显示要求。

可通过Pro Editor配置软件和LC25 Pro控制器访问颜色、闪光、强度和动画设置，以及用于显示距离、数字、时间和位置的高级操作模式。还可使用带有IO-Link的LC25 Pro控制器通过IO-Link接口对该线性光源进行参数设置。

在24 VDC标准工业电网中操作WLF12线性光源时，必须使用LC25C-WLF12xxx控制器。如果使用连接线缆连接该控制器，最大距离为3.05 m。