



总线终端阻抗 RSE-48TR-EX



- 类型：M12公头连接器
- 4针直式镀镍黄铜连接螺母
- 用于PROFIBUS-PA应用
- 温度范围：-40 °C...+70 °C
- 防护等级：NEMA 1、3、4、6P和IEC IP67的要求
- FNICO兼容，符合IEC TS 60079-27标准

接线图



型号	RSE-48TR-EX
货号	6602250
针脚数量	4
触点夹紧	塑料, PUR, 黑色
拧接把手	塑料, PUR, 蓝
保护类型	IP67, (拧在一起)
网络协议	PROFIBUS-PA
机械和化学性能的区域	-40...+70°C