



# 总线终端阻抗

## RSMV-48TR-EX



- 类型：7/8"公头连接器
- 不锈钢耦合螺母，直角，4针
- 用于PROFIBUS-PA应用
- 温度范围：-40 °C...+70 °C
- 防护等级：IP67
- FNICO兼容，符合IEC TS 60079-27标准

接线图



型号	RSMV-48TR-EX
货号	6602370
接插件A	接插件, 7/8"-16 UN, 直式
针脚数量	4
触点夹紧	塑料, PUR, 黑色
拧接把手	塑料, PUR, 蓝
保护类型	IP67, ( 拧在一起 )
网络协议	PROFIBUS-PA
机械和化学性能的区域	-40...+70°C