


CABLE 5711-150M
CAN总线电缆 (DeviceNet、CANopen) – TPE电缆护套

特点



- 护套材质：PVC
- 护套颜色：灰色
- UL认证
- 末端裸露
- 开口端
- 电缆长度：150 m

导线横截面



技术数据

型号	CABLE 5711-150M
货号	6602455
电缆	
网络协议	DeviceNet CANopen, 5711
芯线数量	4
线缆直径	Ø 8.38 mm
线缆长度	150 m
线缆护套	PVC, 灰
屏蔽层	是
导线绝缘性	PE (数据) , PVC (电源)
数据线芯线	
线芯横截面	2 x 0.52 mm ²
绞合线, 布置	19 x 0.19 mm
电源线芯线	
线芯横截面	2x 1.3 mm ²
Litz wire arrangement	65 x0.16 mm
线圈颜色	Power: RD, BK, Data: WH, BU
电气性能@20°C	
额定工作电压	300 V
电流	7 A
DC resistance (loop)	34.1 Ω/km
额定阻抗	110 Ω (1 MHz)
电容	40.52 pF/m
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径 (柔性)	≥ 15 xØ

技术数据

环境温度 (固定)	-40...+80 °C
其他特性	
适用于拖链环境	否
不含卤素	否
认证	UL CSA