


## RSEV-48TR-EX 总线端接电阻器



## 技术数据

型号	RSEV-48TR-EX
货号	6602560
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	铜,CuZn,镀金
触点夹紧	塑料, PUR, 黑色
拧接把手	塑料, PUR, 蓝
连接螺母/螺钉	1.4404
保护类型	IP67, (拧在一起)
网络协议	PROFIBUS-PA
机械和化学性能	
环境温度(移动)	-40+70 °C
认证	ATEX防爆型

## 特点

- ■类型:M12公头连接器
- ■不锈钢耦合螺母,直角,4针
- ■用于PROFIBUS-PA应用
- ■温度范围:-40 °C…+70 °C
- ■防护等级: NEMA 1、3、4、6P和IEC IP67
- 的要求
- ■FNICO兼容,符合IEC TS 60079-27标准

## 标题接线图

接线图

