



RSV-49TR-EX
总线端接电阻器



特点

- 设计：7/8"公头连接器
- 不锈钢连接螺母，直式，4针
- 用于FOUNDATION现场总线应用
- 温度范围：-40...+70 °C
- 防护等级：IP67
- FNICO兼容，符合IEC TS 60079-27标准

标题接线图



技术数据

型号	RSV-49TR-EX
货号	6602709
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PUR, 黑色
拧接把手	塑料, PUR, 蓝
连接螺母/螺钉	1.4404
保护类型	IP67, (拧在一起)
网络协议	FOUNDATION总线
机械和化学性能	
环境温度 (移动)	-40...+70 °C
认证	ATEX防爆型