


IP-Link光纤导体
PUR 线缆护套
SFOL-0.25M



- 用于IP链路的POF光纤
- 纤维芯PMMA 980 μm
- 光纤绝缘材料PE 2.2 mm
- PUR护套，5.5 mm
- 噪声抑制(650 nm) < 190 dB/km
- 噪声抑制(660 nm) < 290 dB/km
- 数值孔径0.5
- 适用于拖链环境
- 阻燃性
- 无卤，符合IEC60754
- 卓越的耐油污、耐油脂和耐酸碱溶液能力
- 电缆长度：0.25 m

型号	SFOL-0.25M
货号	6603750
线缆直径	Ø 5.5mm
线缆长度	0.25 m
线缆护套	PUR, 橙色
弯曲半径 (适合拖拽应用)	Ø55mm, ≥2Mil. cycles
适用于拖链环境	是
抗油性	是
不含卤素	是

功能原理
支持IP-Link的光电传感器适用于模块化的现场总线I/O系统Piconet。
既适用于静态装置，又适用于动态装置，比如拖链，在工业应用范围内有广泛的适用性。
预铸的IP-Link光纤线缆配合Piconet的IP-Link接口和扩展的模块，组成了一个满足IP67防护等级，抗震性符合要求的整体。