


RKEV-CC

M12端帽



特点

- M12 × 1端帽，不锈钢材质
- 母头接插件
- 具有耐油性
- IP67级防护 (IEC 60529/ EN 60529和 NEMA 1、3、4、6P)
- 带紧固链，约150 mm

技术数据

型号	RKEV-CC
货号	6604175
机械和化学性能	
环境温度 (移动)	-40...+70 °C