

CABLE 455-30M
PROFIBUS线缆 – PVC 线缆护套

特点




- PROFIBUS线缆：AWG 22/1
- 护套材质：PVC，颜色：紫色
- 护套直径：8.5 mm
- UL认证
- 末端裸露
- 开口端
- 电缆长度：30 m

技术数据

型号	CABLE 455-30M
货号	6604284
针脚数量	2
电缆	
网络协议	PROFIBUS-DP, 455
线缆直径	Ø 8.5 mm ±0.15
线缆长度	30 m
线缆护套	PVC, 紫
屏蔽层	铝膜，镀锡铜线
导线绝缘性	PE
线芯横截面	2 x 0.34 mm²
绞合线，布置	19 x 0.15 mm
线圈颜色	GN, RD
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
DC resistance (loop)	50 Ω/km
额定阻抗	150 Ω (1 MHz)
电容	29.53 pF/m
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径 (柔性)	≥ 15 xØ
环境温度 (固定)	-40...+80 °C
环境温度 (移动)	-40...+80 °C
其他特性	
适用于拖链环境	否
不含卤素	否

导线横截面



技术数据

抗紫外线	是
抗油性	否
阻燃性	是
认证	UL CSA