


Cable-PDP-52-100M
电源线/PUR – 主干线缆



技术数据

型号	Cable-PDP-52-100M
货号	6604716
线缆直径	Ø 8.5 mm +0.30
线缆长度	100 m
线缆护套	PUR, 灰
屏蔽层	否
导线绝缘性	PP
线芯横截面	5 x 1.5 mm ²
绞合线，布置	40 x 0.15 mm
线芯横截面	1.5 mm ²
线圈颜色	BN, WH, BU, BK, GNYE
电气性能@20°C	
额定工作电压	240 V
测试电压	2000 V
电流	5.3 A
机械和化学性能	
环境温度（固定）	-40...+90 °C
环境温度（移动）	0...+90 °C
适用于拖链环境	是
不含卤素	是
抗油性	是
阻燃性	是

特点



- 电源线：5 x 1.5 mm²
- 护套材质：PUR，颜色：灰色
- 护套直径：8.5 mm
- 适用于拖链场合
- 防油和阻燃性
- 不含卤素
- 线缆长度:100 m

导线横截面

