



VAS22-A-FS5.31/TS3553 A型阀式接插件 – 适配阀接插件 - M12x1 针头



特点

- 2针+PE，PE跳线
- 设计符合 DIN EN 175301-803
- 符合RoHS标准
- 防护等级 IP67 / IP69K
- 不带回路保护
- 不带指示灯
- TS3553:接头阀，配 V4A M3x28 不锈钢螺钉

触点分配



技术数据

型号	VAS22-A-FS5.31/TS3553
货号	6606688
接插件A	适配器, A型, M12 × 1接插件
针脚数量	2针+PE, PE跳线
触点	金属, CuSn, 镀银
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑/半透明
Protective component	不带保护回路
Seal	塑料, TPU
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP65, IP67, IP68, (安装)
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	4 A
绝缘阻抗	$\geq 10^8 \Omega$
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+90 °C
安装螺钉	铜, CuZn, 镀镍

电路图

