


PROFIBUS-PA插座 法兰 FKV48-0.3M/14.5/C1117





- 型号M12 孔头
- 1/2" 14 NPT 旋入式螺纹
- 不锈钢法兰外壳
- 4芯绞线长度 0.3 m
- 用于 PROFIBUS-PA 应用

针脚配置



PROFIBUS-PA 连接



型号	FKV48-0.3M/14.5/C1117
货号	6611025

接插件A	母头接插件, M12 × 1, 带绞线, A-coded
针脚数量	4
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
Flange housing	不锈钢, 1.4401 (AISI 316)
安装类型	前面板安装
Screw-in thread	1/2"-14 NPT
连接方式	接线
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP68, (拧在一起)

网络协议	PROFIBUS-PA
线缆长度	0.3 m, (公差:+50 mm) m
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	4 x 0.8 mm ²
线圈颜色	BU, BN, GY, GNYE

电气性能@20°C	
额定工作电压	250V
电流	4AA
绝缘阻抗	≥ 10 ⁹ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ

机械和化学性能	
固定	-40...+105°C
的区域	-40...+105°C