


PROFIBUS-PA IP67分线盒, 6通道 JBBS-48-M613/3G



6 通道接线盒 JBBS-48-M613/3G 用于 PROFIBUS-PA 系统。

外壳由电镀膜压铸铝材料制成，具有 IP67 防护等级。

该接线盒配有总线的可激活终端电阻。开关集成在外壳的主板上。

使用压力补偿件防止外壳凝露。

屏蔽和外壳可直接通过主板上的第二个开关连接。


注意: 必须确保在系统中有足够的等电位联结。外壳通过M5的螺栓实现等电势连接。



- 用于墙装的接线盒有7/8"不锈钢法兰连接头
- 集成终端电阻（已激活）
- 屏蔽线缆：屏蔽线缆：通过开关选择电容或是直接连接到机架位置上
- 用于可选保护性导线集成电缆的隔离支撑端子
- 带有粉状涂层的铸铝材质外壳
- 抗冷凝的压力补偿元件
- 通过M5螺钉进行外壳电位连接
- Entity和FISCO符合IEC 60079-11标准

型号	JBBS-48-M613/3G
货号	6611406
现场总线标准	IEC 61158-2
工作电压	9...32 VDC
防爆认证	TURCK Ex-13016H X
防爆标识	Ex II 3 G Ex nA II T4 Gc
防爆标识	Ex II 3 G Ex ic IIC T4 Gc
	FISCO / Entity 现场设备
电气连接	7/8"接收器
Segment IN	1 x 7/8 "- plug
Segment OUT	1 x 7/8 "- plug
流水线	6 x 7/8 "- plug
接地螺栓	M5 x 1
防护等级	IP67
MTTF	705 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
工作温度	-25...+70 °C
外壳材料	带有粉状涂层的铸铝材质
外壳颜色	黑/黄
尺寸	64 x 185.5 x 45 mm
连接方式	墙式安装


Dimensions



pin assignment

7/8"


Segment in



1 = V +
2 = n.c.
3 = V -
4 = shield

7/8"

Segment out, Drop



nominal values: 9 A, 300 V