



RSC4.4T-2/TEL

执行器/传感器电缆, PVC – Connection cable



技术数据


型号	RSC4.4T-2/TEL
货号	6625037
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下
电缆	
线缆直径	Ø 5 mm ±0.20
线缆长度	2 m
线缆护套	PVC, 黑色
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	4 x 0.34 mm ²
绞合线, 布置	42 x 0.1 mm
线圈颜色	BN, WH, BU, BK
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
测试电压	2000 V
电流	4 A
绝缘阻抗	> 30.5 MΩ/km
正向电阻	最大值 57 Ω/km
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 x Ø

特点




- Male M12, straight, 4-pin
- 护套材质: PVC
- 护套颜色: 黑色
- 耐化学品、耐油
- 具有阻燃性
- 耐酸性和碱性溶液
- 抗微生物, 抗水解
- 不含LABS
- 防护等级: IP67、IP69K
- 电缆长度: 2.0 m

导线横截面




触点分配



技术数据

弯曲半径 (柔性)	≥ 10 xØ
固定	-40 °C...+105 °C
的区域	-5 °C...+80 °C
认证	cULus


电路图



附件


HA8141-0 6905407

现场可接线母头连接器, M12 × 1, 直型, 4针, 绝缘刺穿连接, 电缆引线4.0-5.1 mm, 线芯横截面/终端容量0.14-0.34 mm², 塑料外壳, 金属螺母




HA8241-0 6905401

现场可接线母头连接器, M12 × 1, 弯角型, 4针, 绝缘刺穿连接, 电缆引线4.0-5.1 mm, 线芯横截面/终端容量0.14-0.34 mm², 塑料外壳, 金属螺母




B8141-0 69049

现场可接线母头连接器, M12 × 1, 直型, 4针, 螺钉接线柱连接, 电缆引线4.0-6.0 mm, 线芯横截面/终端容量0.14-0.75 mm², 塑料外壳, 塑料螺母




B8241-0 69048

现场可接线母头连接器, M12 × 1, 弯角型, 4针, 螺钉接线柱连接, 电缆引线4.0-6.0 mm, 线芯横截面/终端容量0.14-0.75 mm², 塑料外壳, 塑料螺母




BM8141-0 6935145

现场可接线母头连接器, M12 × 1, 直型, 4针, 螺钉接线柱连接, 电缆引线4.0-6.0 mm, 线芯横截面/终端容量0.25-0.75 mm², 塑料外壳, 金属螺母




BM8241-0 6935889

现场可接线母头连接器, M12 × 1, 弯角型, 4针, 螺钉接线柱连接, 电缆引线4.0-6.0 mm, 线芯横截面/终端容量0.25-0.75 mm², 塑料外壳, 金属螺母




FW-ERKPM0426-SA-P-0408 100002047

现场可接线母头接插件, M12 × 1, 直型, 4针, 推入式连接, 电缆引线4.0至8.0 mm, 线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm², 塑料外壳, 金属连接螺母



FW-ERKPM0416-SA-S-0408 100002283


现场可接线母头接插件, M12 × 1, 直型, 4针, 螺旋式接线柱连接, 电缆引线4.0-8.0 mm, 线芯横截面/接线柱可容面积0.25-1.5 mm², 塑料外壳, 金属螺母



FW-EWKPM0416-SA-S-0408

10002286

现场可接线母头连接器，M12 x 1，弯角型，4针，螺钉接线柱连接，电缆引线4.0-8.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.25-1.5 mm²，塑料外壳，金属螺母



TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206

TEL 和 TXL 线缆标签，长度：18 mm，高度：4 mm，材料：聚碳酸酯 (PC)，颜色：白色，不含卤素，阻燃

