



WKS4.5T-10/TXL
执行器/传感器电缆，PUR – Connection cable



技术数据

型号	WKS4.5T-10/TXL
货号	6626378
接插件A	孔头，M12 × 1，弯角，A-coded
针脚数量	5
触点	铜，CuZn，镀金
触点夹紧	塑料，TPU，黑色
拧接把手	塑料，TPU，黑色
连接螺母/螺钉	铜，CuZn，镀镍
Seal	塑料，FPM/FKM
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下
电缆	
线缆直径	Ø 5.7 mm ±0.20
线缆长度	10 m
线缆护套	PUR, 黑色
屏蔽层	铝膜，镀锡铜线
导线绝缘性	PP
线芯横截面	5 x 0.34 mm ²
绞合线，布置	42 x 0.1 mm
线圈颜色	BN, WH, BU, BK, GY
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
测试电压	2000 V
电流	4 A
绝缘阻抗	> 30.5 MΩ/km
正向电阻	最大值 57 Ω/km




特点



- Female M12, angled, 5-pin
- Shield on coupling nut/screw
- 护套材质：PUR，带屏蔽
- 护套颜色：黑色
- 适用于拖链
- 耐化学品、抗紫外线、耐油
- 具有阻燃性 (UL 1581 FT2、IEC 60332-2-2)
- 耐焊接火花
- 不含卤素、有机硅、PVC和LABS
- 特别耐磨损
- 防护等级：IP67、IP69K
- 电缆长度：10 m

导线横截面



触点分配

