



# RKS4.5T-15/TEL

## 执行器/传感器电缆，PVC – Connection cable



### 技术数据


型号	RKS4.5T-15/TEL
货号	6627832
接插件A	孔头, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	5
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下
电缆	
线缆直径	Ø 6.1 mm ±0.20
线缆长度	15 m
线缆护套	PVC, 黑色
屏蔽	铝膜, 镀锡铜线
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	5 x 0.34 mm <sup>2</sup>
绞合线, 布置	42 x 0.1 mm
线圈颜色	BN, WH, BU, BK, GY
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
测试电压	2000 V
电流	4 A
绝缘阻抗	> 30.5 MΩ/km
正向电阻	最大值 57 Ω/km

### 特点



- Female M12, straight, 5-pin
- Shield on coupling nut/screw
- 护套材质：PVC，带屏蔽
- 护套颜色：黑色
- 耐化学品、耐油
- 具有阻燃性
- 耐酸性和碱性溶液
- 抗微生物，抗水解
- 不含LABS
- 防护等级：IP67、IP69K
- 电缆长度：15 m


### 导线横截面




### 触点分配

## 技术数据

机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 x Ø
弯曲半径 (柔性)	≥ 10 x Ø
固定	-40 °C...+105 °C
的区域	0 °C...+80 °C
认证	cULus



## 电路图




## 附件

CMBS8151-0

6930161


现场可接线公头连接器，M12 x 1，直型，5针，螺钉接线柱连接，电缆引线6.0-8.0 mm，线芯横截面/终端容量0.14-0.75 mm<sup>2</sup>，金属外壳，金属螺母，可屏蔽



CMBS8251-0

6930216

现场可接线公头连接器，M12 x 1，弯角型，5针，螺钉接线柱连接，电缆引线6.0-8.0 mm，线芯横截面/终端容量0.14-0.75 mm<sup>2</sup>，金属外壳，金属螺母，可屏蔽



TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206

TEL 和 TXL 线缆标签，长度：18 mm，高度：4 mm，材料：聚碳酸酯 (PC)，颜色：白色，不含卤素，阻燃

