


AD-MFS4-MFS4
适配器



技术数据

型号	AD-MFS4-MFS4
货号	6628082
接插件A	接插件, M8 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.5 ... 0.6 Nm (观察计数器最大扭矩 !)
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
接插件B	接插件, M8 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.5 ... 0.6 Nm (观察计数器最大扭矩 !)
机械寿命	> 100 插接次数
防护等级	IP67, (拧接在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	30 V
电流	3 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+80 °C

特点



- M8公头 - M8公头, 4针
- 符合RoHS标准
- 防护等级: IP67

触点分配



电路图

