



# WKC4T-10/TEG

## 执行器和传感器电缆 / PVC – Connection cable



### 技术数据


型号	WKC4T-10/TEG
货号	6628355
接插件A	孔头, M12 × 1, 弯角, A-coded
针脚数量	3
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下
<b>电缆</b>	
线缆直径	Ø 4.7 mm ±0.20
线缆长度	10 m
线缆护套	PVC, 灰
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	3 x 0.34 mm <sup>2</sup>
绞合线, 布置	42 x 0.1 mm
线圈颜色	BN, BU, BK
<b>电气性能@20°C</b>	
额定工作电压	250 V
测试电压	2000 V
电流	4 A
绝缘阻抗	> 30.5 MΩ/km
正向电阻	最大值 57 Ω/km

### 特点




- Female M12, angled, 3-pin
- 护套材质: PVC
- 护套颜色: 灰色
- 耐化学品、耐油
- 具有阻燃性
- 耐酸性和碱性溶液
- 抗微生物, 抗水解
- 不含LABS
- 防护等级: IP67、IP69K
- 电缆长度: 10 m

### 导线横截面



### 触点分配




## 技术数据

### 机械和化学性能

弯曲半径 (固定式安装)	$\geq 5 \times \varnothing$
弯曲半径 (柔性)	$\geq 10 \times \varnothing$
固定	-40 °C...+105 °C
的区域	0 °C...+80 °C
认证	cULus


## 电路图



## 附件


HAS8141-0 6905406

现场可接线公头连接器, M12 x 1, 直型, 4针, 绝缘刺穿连接, 电缆引线4.0-5.1 mm, 线芯横截面/终端容量 0.14-0.34 mm<sup>2</sup>, 塑料外壳, 金属螺母




HAS8241-0 6905400

现场可接线公头连接器, M12 x 1, 弯角型, 4针, 绝缘刺穿连接, 电缆引线4.0-5.1 mm, 线芯横截面/终端容量 0.14-0.34 mm<sup>2</sup>, 塑料外壳, 金属螺母




BS8141-0 69010

现场可接线公头连接器, M12 x 1, 直型, 4针, 螺旋式接线柱连接, 电缆穿墙护孔4.0至6.0 mm, 线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm<sup>2</sup>, 塑料外壳, 金属固定螺钉



BS8241-0 69011

现场可接线接插件, M12 x 1, 弯式, 4针, 螺旋式接线柱, 线缆引线4.0至6.0 mm, 线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm<sup>2</sup>, 塑料外壳, 金属固定螺钉



TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170

扭矩扳手套装; 处理可调扭矩0.4-1.0 Nm, 用于M8 (SW9)的扭矩扳手, 用于M12 (SW 14)的叉形扳手

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206

TEL 和 TXL 线缆标签, 长度: 18 mm, 高度: 4 mm, 材料: 聚碳酸酯 (PC), 颜色: 白色, 不含卤素, 阻燃

