


WKCV4.4T-30/TEL

执行器/传感器电缆，PVC – Connection cable




特点




- Female M12, angled, 4-pin
- Stainless steel coupling nut/screw
- 护套材质：PVC
- 护套颜色：黑色
- 耐化学品、耐油
- 具有阻燃性
- 耐酸性和碱性溶液
- 抗微生物，抗水解
- 不含LABS
- 防护等级：IP67、IP69K
- 电缆长度：30 m


导线横截面



触点分配



电路图



技术数据

| | |
|-----------|--------------------------|
| 型号 | WKCV4.4T-30/TEL |
| 货号 | 6628888 |
| 接插件A | 孔头, M12 × 1, 弯角, A-coded |
| 针脚数量 | 4 |
| 触点 | 铜, CuZn, 镀金 |
| 触点夹紧 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 拧接把手 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 连接螺母/螺钉 | 不锈钢, V4A |
| Seal | 塑料, FPM/FKM |
| 机械寿命 | > 100 插接次数 |
| 污染程度 | 3 |
| 保护类型 | IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下 |
| 电缆 | |
| 线缆直径 | Ø 5 mm ±0.20 |
| 线缆长度 | 30 m |
| 线缆护套 | PVC, 黑色 |
| 导线绝缘性 | PVC |
| 线芯横截面 | 4 x 0.34 mm ² |
| 绞合线, 布置 | 42 x 0.1 mm |
| 线圈颜色 | BN, WH, BU, BK |
| 电气性能@20°C | |
| 额定工作电压 | 250 V |
| 测试电压 | 2000 V |
| 电流 | 4 A |
| 绝缘阻抗 | > 30.5 MΩ/km |
| 正向电阻 | 最大值 57 Ω/km |

技术数据

机械和化学性能


| | |
|--------------|------------------|
| 弯曲半径 (固定式安装) | ≥ 5 x Ø |
| 弯曲半径 (柔性) | ≥ 10 x Ø |
| 固定 | -40 °C...+105 °C |
| 的区域 | -5 °C...+80 °C |
| 认证 | cULus |

附件

FW-ERSPM0426-SA-P-0408

100002048


现场可接线公头接插件, M12 x 1, 直型, 4针, 推入式连接, 电缆引线4.0至8.0 mm, 线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm², 塑料外壳, 金属固定螺钉



FW-ERSPM0416-SA-S-0408

100002288


现场可接线公头连接器, M12 x 1, 直型, 4针, 螺旋式接线柱连接, 电缆引线4.0至8.0 mm, 线芯横截面/接线柱可容面积0.25至1.5 mm², 塑料外壳, 金属固定螺钉



FW-EWSPM0416-SA-S-0408

100002290

现场可接线公头接插件, M12 x 1, 弯角型, 4针, 螺旋式接线柱连接, 电缆引线4.0至8.0 mm, 线芯横截面/接线柱可容面积0.25至1.5 mm², 塑料外壳, 金属固定螺钉



TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

扭矩扳手套装; 处理可调扭矩0.4-1.0 Nm, 用于M8 (SW9)的扭矩扳手, 用于M12 (SW 14)的叉形扳手

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206

TEL 和 TXL 线缆标签, 长度: 18 mm, 高度: 4 mm, 材料: 聚碳酸酯 (PC), 颜色: 白色, 不含卤素, 阻燃

