

CKCM12-11-5/TXL

多个无源接线盒的电源线，TPU – 连接线

特点




- 12 针直式 M23 母头连接器 (分配了 11 个针脚)
- 护套材质：TPU
- 护套颜色：黑色
- 阻燃 (符合FT1)
- 无卤素、硅和PVC
- 尤其耐磨损
- 符合RoHS规定
- 防护等级IP67
- 电缆长度：5.0 m

技术数据

型号	CKCM12-11-5/TXL
货号	6631124
接插件A	孔头, M23 × 1, 直式
针脚数量	12
触点	铜, CuZn , 镀金
触点夹紧	塑料, PBT, 灰
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
电缆	
线缆直径	Ø 8.4 mm ±0.30
线缆长度	5 m
线缆护套	TPU, 黑色
导线绝缘性	PP
线芯横截面	11 x 0.82 mm²
绞合线，布置	19 x 0.23 mm
线圈颜色	WH, GN, YE, GY, PK, RD, BK, VT, BU, BN, GNYE
电气性能@20°C	
额定工作电压	300 V
电流	4 A
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径 (柔性)	≥ 10 xØ

触点分配



技术数据

环境温度 (固定)

-40...+80 °C
