


AD-FSM4.211-FSM4.211
适配器



技术数据

型号	AD-FSM4.211-FSM4.211
货号	6631954
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.6 ... 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩 !)
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
接插件B	接插件, M12 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.6 ... 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩 !)
机械寿命	> 100 插接次数
防护等级	IP67, (拧接在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+80 °C





特点



- M12公头 – M12公头
- 针脚2连接至针脚2, 针脚4连接至针脚4
- 针脚1和针脚3未分配
- 符合RoHS标准
- 防护等级 : IP67

触点分配



电路图

