


WKC4.4T-4.5-RSC4.4T/TXO3700

执行器/传感器电缆，PUR – 延长线缆



技术数据

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 型号 | WKC4.4T-4.5-RSC4.4T/TXO3700 |
| 货号 | 6633053 |
| 接插件A | 孔头, M12 × 1, 弯角, A-coded |
| 针脚数量 | 4 |
| 触点 | 铜, CuZn, 镀金 |
| 触点夹紧 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 拧接把手 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 连接螺母/螺钉 | 铜, CuZn, 镀镍 |
| Seal | 塑料, FPM/FKM |
| 机械寿命 | > 100 插接次数 |
| 污染程度 | 3 |
| 保护类型 | IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下 |
| 接插件B | 接插件, M12 × 1, 直式, A-coded |
| 针脚数量 | 4 |
| 触点 | 铜, CuZn, 镀金 |
| 触点夹紧 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 拧接把手 | 塑料材质, TPU, 黑色 |
| 连接螺母/固定螺钉 | 铜, CuZn, 镀镍 |
| 机械寿命 | > 100 插接次数 |
| 污染程度 | 3 |
| 防护等级 | IP67, IP69K, 仅当拧接在一起时 |
| 电缆 | |
| 线缆直径 | Ø 6.7 mm ±0.20 |
| 线缆长度 | 4.5 m |
| 线缆护套 | PUR, 橙色 |
| 导线绝缘性 | PP |
| 线芯横截面 | 4 x 0.34 mm ² |



特点




- Female M12, angled, 4-pin
- Male M12, straight, 4-pin
- 护套材质：PUR
- 护套颜色：橙色
- 适用于拖链
- 耐焊接火花
- 耐化学品、抗紫外线、耐油
- 具有阻燃性 (UL 1581 FT2、IEC 60332-2-2)
- 不含卤素、有机硅、PVC和LABS
- 特别耐磨损
- 防护等级：IP67、IP69K
- 电缆长度：4.5 m

触点分配



电路图



技术数据

| | |
|------------------|----------------------------|
| 绞合线，布置 | 42 x 0.1 mm |
| 线圈颜色 | BN, WH, BU, BK |
| 电气性能@20°C | |
| 额定工作电压 | 250 V |
| 测试电压 | 2000 V |
| 电流 | 4 A |
| 绝缘阻抗 | > 30.5 MΩ/km |
| 正向电阻 | 最大值 57 Ω/km |
| 机械和化学性能 | |
| 弯曲半径 (固定式安装) | ≥ 5 xØ |
| 弯曲半径 (柔性) | ≥ 10 xØ |
| 弯曲半径 | ≥ 5 百万 |
| 容许加速度 | 最高 5 m/s ² |
| 容许水平传播路径 | 5 m (5 m/s ² 时) |
| 容许垂直传播路径 | 2 m (5 m/s ² 时) |
| 容许遍历速度 | 3.3 m/s |
| 扭应力 | ± 180 °/m |
| 固定 | -50 °C...+80 °C |
| 的区域 | -25 °C...+80 °C |
| 拖链的工作环境温度 | -25 °C...+60 °C |
| 认证 | cULus |

附件

| | |
|--|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS | 6936170 |
| 扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手 | |