


# AD-FKM4-FSM4 适配器




## 技术数据

型号	AD-FKM4-FSM4
货号	6633869
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	3
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.6 ... 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
接插件B	接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	3
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.6 ... 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
防护等级	IP67, (拧接在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ


## 特点

- M12母头 - M12公头, 3针
- 符合RoHS标准
- 防护等级: IP67

## 触点分配



## 电路图



## 技术数据

### 机械和化学性能

固定

-30 °C...+80 °C