


VB2-FSM5-2FKM5

2路分路器 – Y型分路器，不带线缆，带有公头接插件和2个母头接插件



技术数据



型号	VB2-FSM5-2FKM5
货号	6635487
I/O 分线盒	Y型分路器, 2-端口
接插件A	公头, M12 × 1
针脚数量	5
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm
污染程度	3
保护类型	IP67
接插件B	2 x 孔头, M12 × 1
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
防护等级	仅当拧接在一起时
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (移动)	-30...+90 °C

特点



- M12公头接插件, 5针
- 2个M12母头接插件, 5针
- 并联
- 符合RoHS规定
- 防护等级: IP67

触点分配



附件

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手	