


支持AS-interface协议的紧凑总线站点
4通道输入
FAS4-S0400



- 通过AS-Interface扁平电缆或M12接插件进行总线连接
- 通过M12接插件连接现场设备
- AS-i标准 V2.1
- 短路诊断
- 封装外壳
- 防护等级IP67
- 地址范围1...31 A/B
- 4通道数3线PNP
- 24 VDC

总线

型号	FAS4-S0400
货号	6821321


通道数	4
工作/负载电压	18...31 VDC (AS-i)
内部功耗	<20 mA plus I/O supply

输入	
通道数	4
低电平信号电流	<2 mA at 24 VDC
高电平信号电流	3...3.4 mA at 24 VDC
输入延迟	2.5 ms
最大输入电流	总量：200 mA

现场总线地址范围	1...31 A/B
现场总线地址设定	AS-i地址工具

总线指示灯	I/O: 绿灯=开 AS-i 绿 = OK . 红/绿=错误
-------	--------------------------------------

尺寸 (长/宽/高)	60 x 124.7 x 28 mm
外壳材料	玻璃纤维增强型尼龙(PA6-GF30)
安装	4个Ø 5.4 mm安装孔
工作温度	-25...+70 °C
防护等级	IP67



M12 × 1 输入

3-wire pnp sensor

