



# 支持AS-interface协议的紧凑总线站点 3路输出 FAS4-S0003G-A



- 通过AS-Interface扁平电缆或M12接插件进行总线连接
- 通过M12接插件连接现场设备
- AS-i标准 V2.1
- 短路诊断
- 封装外壳
- 防护等级IP67
- 地址范围1...31 A/B
- 3通道pnp输出
- 24 VDC
- 为输出额外供电


总线

型号	FAS4-S0003G-A
货号	6821326
工作/负载电压	18...31 (AS-i) VDC
内部功耗	<20 mA plus I/O supply
输出	
通道数	3
通道输出电流	700 mA (Aux)
短路保护	是
现场总线地址范围	1...31 A/B
现场总线地址设定	AS-i地址工具
总线指示灯	I/O: 绿灯=开 . 红=短路 (输出) AS-i 绿 = OK . 红/绿=错误
尺寸 (长/宽/高)	60 x 124.7 x 28 mm
外壳材料	玻璃纤维增强型尼龙(PA6-GF30)
安装	4个Ø 5.4 mm安装孔
工作温度	-25...+70 °C
防护等级	IP67



M12 × 1 输出

DC actuator



电源

