


用于CANopen的Piconet独立模块


4通道模拟量输入0(4)... 20 mA

SCOB-40A-0007




- 4通道模拟量输入0(4)... 20 mA
- Configuration interface
- Parametrizable functions
- Supported via I/O-ASSISTANT 2
- 直接连接至现场总线
- 玻璃光纤加固外壳
- 冲击和振动测试
- 模块电路封装
- 金属接插件
- 防护等级IP67


M12 × 1 现场总线




M12 × 1 输入



输入接线



M8 × 1 电源



型号	SCOB-40A-0007
货号	6824055
通道数	4
工作/负载电压	20...29 VDC
工作电流	≤ 55 mA
现场总线传输速率	10 kbps ... 1 Mbps
现场总线地址设定	0 到 99
服务接口	使用I/O-ASSISTANT设定参数
电气隔离	现场总线与工作电压之间
通道数	4 analogue inputs 20 mA
输入阻抗	80 Ω
电气隔离	channels to operational voltage
Common mode voltage	max. 35 V
电流测量	0.5 mA
Conversion time	250 ms
Relative measuring error	< ±0.3 % (全量程)
Input filter	variable
传感器供电	from load voltage
尺寸 (长/宽/高)	30 x 175 x 26.5 mm
振动测试	符合EN 60068-2-6标准
冲击测试	根据 DIN EN 60068-2-27
电磁兼容性	符合EN 61000-6-2/EN 61000-6-4标准
防护等级	IP67
认证	CE, cULus