


用于CANopen的Piconet独立模块

单通道增量型编码器接口


SCOB-10S-0001




- 增量型编码器接口
- 1通道
- Configuration interface
- Parametrizable functions
- Supported via I/O-ASSISTANT 2
- 直接连接至现场总线
- 玻璃光纤加固外壳
- 冲击和振动测试
- 模块电路封装
- 金属接插件
- 防护等级IP67

型号	SCOB-10S-0001
货号	6824153
通道数	1
工作/负载电压	20...29 VDC
工作电流	≤ 55 mA
现场总线传输速率	10 kbps ... 1 Mbps
现场总线地址设定	0 到 99
服务接口	使用I/O-ASSISTANT设定参数
电气隔离	现场总线与工作电压之间
最大极限频率, 模拟量	1 MHz Hz
Rectangular decoder	1-port, 2-port, 4-port evaluation
Counter	16 bit binary
执行器供电	5 VDC
Zero pulse latch	16 bit
Commands	read, set, activate
尺寸 (长/宽/高)	30 x 175 x 26.5 mm
振动测试	符合EN 60068-2-6标准
冲击测试	根据 DIN EN 60068-2-27
电磁兼容性	符合EN 61000-6-2/EN 61000-6-4标准
防护等级	IP67
认证	CE, cULus


M12 × 1 现场总线




M12 × 1 门/闭锁输入



编码器 - M23 × 1



M8 × 1 电源



$$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4 \text{ A}$$