


用于IP-Link的piconet扩展模块

单通道增量型编码器接口

SNNE-10S-0001



型号	SNNE-10S-0001
货号	6824210

工作/负载电压	20...29 VDC
工作电流	≤ 55 mA


Fibre-optic length	≤ 15 m
--------------------	--------

最大极限频率, 模拟量	1 MHz
Rectangular decoder	1-port, 2-port, 4-port evaluation
Counter	16 bit binary
执行器供电	5 VDC
Zero pulse latch	16 bit
Commands	read, set, activate


尺寸 (长/宽/高)	30 x 126 x 26.5 mm
振动测试	符合EN 60068-2-6标准
冲击测试	根据 DIN EN 60068-2-27
电磁兼容性	符合EN 61000-6-2/EN 61000-6-4标准
防护等级	IP67
认证	CE, cULus

- 增量型编码器接口
- 1通道
- 功能参数化
- 通过 I/O-ASSISTANT 2支持
- 直接连接至IP Link
- 玻璃光纤加固外壳
- 模块电路封装
- 金属接插件
- 防护等级IP67


M12 × 1 门/闭锁输入



编码器 - M23 × 1



M8 × 1 电源



$$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4 \text{ A}$$

过程映像中的数据

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	D1	SB	Reg1	CB
	1	D2	D0	reserved	Reg0
	2	D3	D4	reserved	reserved