




总线终端阻抗 PDP-TRA



- 用于PROFIBUS-DP应用的终端电阻
- 5针，防误插式，有源
- M12 × 1公头接插件转7/8"公头接插件
- 连接至电源的7/8"公头接插件
- 防护等级：IP67（旋接在一起）
- 温度：-40 °C...+75 °C
- 注意：这是一个有源终端电阻器。有源终端电阻器比无源终端电阻器更稳定，并且在使用更高波特率时有可能提高性能。



型号	PDP-TRA
货号	6825346
接插件A	接插件, 直式
触点夹紧	塑料, PUR, 黑色
拧接把手	塑料, PUR
保护类型	IP67, (拧在一起)
网络协议	PROFIBUS-DP
机械和化学性能	
固定	-40...+75 °C

模块状态指示灯

LED指示灯	颜色	状态	描述
网络状态指示灯	绿灯	常亮	已建立连接
		闪烁	准备连接
	黄灯	闪烁	自动波特率/125 k/250 k/500 k
	红灯	常亮	无法连接