


BL67附件


M12 x 1 圆形接插件，带 Pt1000 传感器

BL67-WAS5-THERMO




- BL67-2AI-TC附件
- M12圆形连接器
- 定制化
- 螺丝/弹簧夹连接
- 冷端补偿
- 一体式Pt1000传感器

针脚配置



接线图



型号	BL67-WAS5-THERMO
货号	6827197
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式
针脚数量	5
触点	金属, CuZn, 电镀层
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
保护类型	IP67, (拧在一起)
线缆外径	3...6.5mm
导线横截面/夹紧能力	0.75 mm ²
连接方式	螺钉式端子连接
污染程度	3
额定工作电压	60 V
的区域	-25...+90°C
认证	UL
抗油性	是
绝缘阻抗	≥ 10 ⁹ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ