

现场总线系统的附件

IP66不锈钢外壳

EG-VA2020/BV67-T103



不锈钢防护箱EG-VA2020/BV67-T103适用于集成安装的TURCK接线盒JRBS-...

坚固模式特别适用于恶劣和有破坏性的环境条件。

在防护箱内放置一根顶帽式导轨，用于安装最大宽度为180mm的4，6或8通道JRBS接线盒。

使用10个M20×1.5的电缆葛兰完成电缆的连接。

使用压力补偿件（防护等级IP67），可以确保持续可靠地通风。这样可避免冷凝水和沉积水。

注意: 确保安装时充分地等电势连接。外壳通过M5的螺栓实现等电势连接。

- 不锈钢外壳，用于封装 TURCK IP20 分线盒模块
- 防护等级 IP66 (IEC/EN 60529)
- 10 个 M20 x 1.5 不锈钢电缆接头，配导孔
- 绝缘屏蔽端子
- 墙式安装
- 压力补偿元件
- 通过M5螺钉进行外壳电位连接

Dimensions

型号	EG-VA2020/BV67-T103
货号	6884136
电气连接	电缆防水接头 10 x M20 x 1.5 (Ø 6...13mm); 不锈钢
接地螺栓	M5 x 1
防护等级	IP66
工作温度	-30...+80 °C
相对湿度	≤ 95%, 无冷凝
外壳材料	不锈钢型, 1.4301 (AISI 304)
墙体厚度	1.5 mm
外壳表面	打磨抛光 (240粒度分布)
外壳颜色	银
密封圈材料	PUR
尺寸	200 x 200 x 80.5 mm
连接方式	墙式安装

