excom I/O系统
系统外壳460 x 550 x 260
EG-VA465526/102-0800/N



- 不锈钢质量1.4301 (AISI 304)
- 无视窗
- 配有塑料电缆密封套的法兰盘（4 × M25电源，4 x M20总线，66 x M20输入/输出信号）和1 x M20排气元件/排水元件
- 额外安装Ex e端子（2个UT10、2个UT10-BU、2个UT10-PE），用于连接电源电压
- 不锈钢外壳，带内置模块架MT16-N

尺寸



型号	EG-VA465526/102-0800/N
货号	6884443
工作电压U_B	19.2…32 VDC
Built-ins	
模块机架	1 x MT16-N
Ex-e terminals	2 x UT 10、2 x UT 10 BU、2 x UT 10-PE；菲尼克斯电气
端子横截面	0.5…10 mm² (AWG：20…8)
Receptacle plate	
电源	4 x M25 (Ø 10…17 mm)，塑料材质，黑色
总线	4个M20 (Ø 7…13 mm)，塑料材质，黑色
现场信号	66 x M20 (Ø 7…13 mm)，塑料，黑
Breather/Drainer	1 x M20, plastic
外壳材料	不锈钢型, 1.4404 (AISI 316L)
墙体厚度	1.5 mm
外壳表面	打磨抛光（240粒度分布）
外壳颜色	不锈钢，无涂层
密封圈材料	silicone
Inspection window	no
连接方式	墙式安装
接地螺栓	M8 x 1.5
防护等级	IP66
相对湿度	≤ 在40°C时为93%，根据IEC 60068-2-78测试标准
振动测试	符合IEC 60068-2-6标准
冲击测试	符合IEC 60068-2-27标准
尺寸	460 x 550 x 260 mm

Edition • 2025-02-28T18:32:19+01:00

附件

型号	货号		尺寸图
VSTS22	6884043	电缆密封套套筒扳手，SW22	
VSTS24	6900462	Socket spanner for cable glands, SW24	
VSTS27	6884073	电缆密封套套筒扳手，SW27	
ELST-M20EX	6884033	使用压力补偿元件（塑料）防止外壳冷凝。	
SK8	6900360	用于屏蔽母线的PU材质屏蔽端子，线缆直径3…8 mm，10件	

Edition • 2025-02-28T18:32:19+01:00