


6ES7972-0BA12-0XA0
可现场接线的接插件 – Sub-D接插件
公头接插件，弯式



- 特点**
- 用于PROFIBUS-DP应用
 - 最大12 Mbps
 - 激活式端接电阻
 - 90°出线口
 - 可屏蔽
 - 塑料外壳
 - 接线端子
 - 9针
 - 线缆直径6.0...8.0 mm
 - UL认证
 - 在危险2区应用



技术数据

型号	6ES7972-0BA12-0XA0
货号	6890934
接插件A	公头, D-Sub, 弯角
针脚数量	9
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	白
拧接把手	塑料, 灰
线缆外径	6...8 mm
连接方式	螺钉式端子连接
污染程度	1
保护类型	IP20
网络协议	PROFIBUS-DP
屏蔽层	是
电气性能@20°C	
额定工作电压	24 V
电流	2 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-25...+60 °C
认证	UL CE