


B8151-0/PG9
可现场接线的接插件
母头接插件，M12 × 1，直式



技术数据


型号	B8151-0/PG9
货号	6904604
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式
针脚数量	5
触点	CuZn，电镀层
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	PA, 黑色
Seal	塑料, FPM/FKM
Screw-in thread	PG9
线缆外径	6...8 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14...0.75 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 50 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
网络协议	DeviceNet CANopen
电气性能@20°C	
额定工作电压	125 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 8 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+85 °C
认证	通过cULus认证

特点



- 适用于DeviceNet™/CANopen应用
- A型
- 螺旋夹接线端子
- 5针
- PG9旋入式螺纹
- 线缆引线6.0...8.0 mm

触点分配



标题接线图3

连接分配RFID (S2500)

