


BS8251-0/PG9 可现场接线的接插件 公头接插件,M12×1,弯式





技术数据

型号	BS8251-0/PG9
货号	6904615
接插件A	接插件, M12 × 1, 弯角, A-coded
针脚数量	5
触点	CuZn
触点夹紧	PA, 黑色
拧接把手	塑料, 黑色
连接螺母/螺钉	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
Screw-in thread	PG9
线缆外径	68 mm
导线横截面/夹紧能力	0.140.75 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 50 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
网络协议	DeviceNet CANopen
电气性能@20°C	
额定工作电压	125 V
正向电阻	≤ 8 mΩ
机械和化学性能	
环境温度(固定)	-40+85 °C
认证	UL











- ■适用于DeviceNet™/CANopen应用
- ■A型
- ■螺旋夹接线端子
- ■5针
- ■PG9旋入式螺纹
- ■电缆直径6.0...8.0 mm
- ■UL认证

触点分配

