


B8141-0/PG9
可现场接线的接插件
母头接插件，M12 × 1，直式



技术数据

型号	B8141-0/PG9
货号	6904901
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	4
触点	CuZn，电镀层
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	塑料, PA, 黑色
Seal	塑料, FPM/FKM
Screw-in thread seal	塑料, FPM/FKM
Screw-in thread	PG9
线缆外径	6...8 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14...0.75 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 50 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁹ Ω
正向电阻	≤ 8 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+85 °C
认证	通过cULus认证

特点



- 塑料连接螺母
- UL认证
- 接线端子
- A编码
- 4芯
- PG9螺纹
- 电缆穿墙护孔6.0...8.0 mm

触点分配

