



可现场接线的接插件 公头接插件，M12 × 1，弯式 BSV8240-0/9




- 4针
- 不锈钢连接螺母，弯式，4针
- 出线口4.0...8.0 mm
- 用于PROFIBUS-PA和FOUNDATION现场总线应用

PROFIBUS-PA 连接



FOUNDATION™ 现场总线连接



型号	BSV8240-0/9
货号	6914539
接插件A	接插件, M12 × 1, 弯角, A-coded
针脚数量	4
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	不锈钢, 1.4404, 钝化
Screw-in thread	PG9
线缆外径	4...8 mmmm
导线横截面/夹紧能力	0.14...0.75 mm ²
保护类型	IP67, (拧在一起)
网络协议	PROFIBUS-PA
电气性能@20°C	
额定工作电压	250V
机械和化学性能	
固定	-25...+90°C

